

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 39,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236603 39,5
GTIN	4047109201224
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,3**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

**Upozornenie:**

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 120408 42-...
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	160 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	39,5
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	203 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmienenčne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienenene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600