

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 5×D, Ø DC: 43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236602 43 |
| GTIN | 4047109204638 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri vrtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Upozornenie:

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Ø stopky D_s | 40 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130508 46-... |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 215 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Dĺžka stopky L _s | 68 mm |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 43 |
| Dĺžka previsu L _A | 245 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienené šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP | 239652 20IP |
| Čepel 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| | 659957 1600 |

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600
