



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 15,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236603 15,5 |
| GTIN | 4047109206441 |
| Trieda položky | 24P |

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: D – 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- Použitie len za stabilných podmienok stroja.
- Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
- Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
- Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... |
| Úžitková dĺžka L_1 | 64 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| ABS® Ø stopky D_s | 50 mm |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 15.5 |
| Dĺžka previsu L_A | 94 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4xD |
| Stopka | ABS |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienené šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediacie vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,38 | 211750 0,38 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 5IP1 | 239652 5IP1 |