

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 30,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236603 30,5
GTIN	4047109198449
Trieda položky	24P

## Popis

**Prevedenie:**

**Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,3

**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

**Upozornenie:**

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 100408 32-...
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka $L_1$	124 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	30,5
Dĺžka previsu $L_A$	163 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1