


Garant**Vymeniteľná frézovacia dosťička XDLW 09T308 SR, pre frézy FeedKing HPC, HB7525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 09T308 SR
Typ	HB4025
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,79 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
mokrú maximum	podmienené vhodné		
mokrú minimálne	podmienené vhodné		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		