



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236603 32
GTIN	4047109200739
Trieda položky	24P

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: D – 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Úžitková dĺžka L ₁	128 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 100408 32-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	32
Dĺžka previsu L _A	167 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmienené
Použite vrtáka	vypuklé podmienené
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1