

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 41,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236603 41,5   |
| GTIN             | 4047109203174 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,3**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

**Upozornenie:**

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>              | 63 mm                |
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>             | 168 mm               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOGX 120408 42-...   |
| Séria                                     | KUB Pentron®         |
| Menovitý-Ø D                              | 41,5                 |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>              | 212 mm               |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4xD                              |
| Stopka  | ABS                              |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienené šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediace vrtanie     |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                          | 674252 20IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP                                     | 239652 20IP |
| Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50            | 659874 50   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |