

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 45mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236603 45
GTIN	4047109222779
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,3**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508 46-...
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Úžitková dĺžka L_1	180 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	45
Dĺžka previsu L_A	226 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600