



Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308987 11
GTIN	4054631126109
Trieda položky	39Y

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.
Kovové tesnenie.

Popis:

Tlak chladiva: S možnosťou použitia do 120 bar.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie možno upnúť len pre menovitý rozmer. **Podobne ako** ISO 15488-A.

Technický opis

upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm

Technický list

Typ	469 E
Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	klieština