

 **KOMET**
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 28,5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236603 28,5 |
| GTIN | 4047109194489 |
| Trieda položky | 24P |

Popis
Prevedenie:
Tolerancia otvorov: D – 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| ABS® Ø stopky D _s | 50 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 09T308 28-... |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 116 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 28,5 |
| pre Ø palca | 1 1/8 palec |

| | |
|---|----------------------------------|
| Dĺžka previsu L _A | 151 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D |
| Stopka | ABS |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP6 | 239652 8IP6 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |