

Garant**Digitálne dielenské posuvné meradlo HCT IP67 s meracími hrotmi, Rozsah merania: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415371 300
GTIN	4069515008167
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Kompatibilné s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (bezplatne dostupnou pre Android a iOS) a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67. **Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opäťovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Meracie plochy majú jemný povrch.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

#Vrátane 1 x batérií č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Technický list

Počet obsiahnutých batérií	1
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,01 mm
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Typ batérií	Gombíková batéria
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie	0,0005 palec
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 300 mm
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Dĺžka meracích čelustí	100 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Séria	HCT
Automatické odpojenie	áno
Balenie	stabilný box
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth®
Meracie hroty	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné meradlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/415371-300>