

Garant**Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67 bez meracích hrotov, Rozsah merania: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415372 300
GTIN	4069515008198
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67. **Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Meracie plochy majú jemný povrch.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Automatické odpojenie	áno
Dĺžka meracích čelustí	100 mm

Technický list

Odčítanie	0,01 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 300 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Typ batérií	Gombíková batéria
Balenie	stabilný box
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracie hroty	nie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné meradlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/415372-300>