

Garant**Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321760 4
GTIN	4069515008365
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Nastavovaný tlak (upínacia sila) sa dá odčítat' priamo z priezoru manometra v kN.
- Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou osou. Nástroj je úplne kalený a jemne brúsený.
- Presné ložisko pre vysoké axiálne zaťaženie a vysokú sústrednosť.
- So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacej kvapaline, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Vyrovnanie dĺžky pomocou pružín.

Uhol hrotu 60°.

Použitie:

Všade tam, kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach, aby sa buď nedeformoval obrobok alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.

- Ako protipól k čelným unášačom č. 327400 – 327403, 327455 – 327465, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
- Pre obrobky, ktoré sa v dôsledku vysokého tepla pri obrábaní viac rozpínajú.
- Na upínanie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ohýbaniu.
- Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.

Technický opis

maximálna axiálna upínacia sila	1000 daN
Morse kužel'	MK4
najväčší Ø vrcholu 60° A	16 mm
Úžitková dĺžka B	124 mm

Technický list

najväčší Ø vrcholu 30° A	35 mm
Ø puzdra D	72 mm
pre hmotnosť obrobku	850 kg
Dĺžka hrotu C	37 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,01 mm
Dráha pružiny	1,7 mm
Druh produktu	Strediaci hrot