

Garant**Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321760 3
GTIN	4069515008358
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Nastavovaný tlak (upínacia sila) sa dá odčítať priamo z priezoru manometra v kN.
- Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou osou. Nástroj je úplne kalený a jemne brúsený.
- Presné ložisko pre vysoké axiálne zaťaženie a vysokú sústrednosť.
- So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacej kvapaline, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Vyrovnanie dĺžky pomocou pružín.

Uhol hrotu 60°.

Použitie:

Všade tam, **kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach**, aby sa buď nedeformoval obrobok alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.

- **Ako protipól k čelným unášačom č. 327400 – 327403, 327455 – 327465, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.**
- **Pre obrobky, ktoré sa v dôsledku vysokého tepla pri obrábaní viac rozpínajú.**
- **Na upínanie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ohýbaniu.**
- **Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.**

Technický opis

Úžitková dĺžka B	112 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,01 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	28 mm
Dĺžka hrotu C	31 mm

Technický list

pre hmotnosť obrobku	450 kg
Morse kužel'	MK3
najväčší Ø vrcholu 60° A	12 mm
Ø puzdra D	66 mm
maximálna axiálna upínacia sila	650 daN
Dráha pružiny	2 mm
Druh produktu	Strediaci hrot