

 KOMET**Hrubovací nôž KOMET® Typ g, Typ: B00****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240074 B00
GTIN	4047109016378
Trieda položky	24H

**Popis****Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

**Rezný materiál:**

**HSS/Co10** – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

**Upozornenie:**

**Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.**

**Technický opis**

Hĺbka vrtania	10 mm
Celková dĺžka	50 mm
pre otvory od Ø	2,5 mm
Typ	B00
Ø stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie