

**Ploché vrtáky na termálne vrtanie (bez goliera) Uni, Závit: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080753 M3
GTIN	4069515008709
Trieda položky	BAW

Popis**Prevedenie:**

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Ploché vrtáky na termálne vrtanie (bez goliera).

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

Ø stopky	6 mm
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
pre závit M	M3

Technický list

odporučený výkon pohonu	0,7 kW
Hrúbka materiálu	0,7 - 2,5 mm
odporúčané otáčky	3000 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie