

**Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Typ: A00****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240014 A00
GTIN	4047109015586
Trieda položky	24H

Technický opis

Typ	A00
Výška h	8 mm
Šírka b	2,2 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Rezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepriavidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		

