



Závitové skľučovadlo, ER synchro, HSK-A 63 krátky, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338134 8
GTIN	4054631189012
Trieda položky	33F

Popis

Prevedenie:

- Extrémne nízke axiálne sily pre menší tlak na boky a dokonalú kvalitu povrchu.
- Torzný tlmič a vyvažovací mechanizmus v obvodovom smere.
- S interferenčným obrysom Ø10 je možné dosiahnuť hĺbku až 150 mm (s veľkosťou závitu M0,5-M3).
- Vhodné pre vnútorný prívod chladiva do 80 bar.
- Vhodné pre závitníky a tvárniace závitníky.
- Pre pravý a ľavý závit.
- Vhodné pre slepý a priechodný otvor.
- Minimálna kompenzácia dĺžky v smere tlaku a ťahu.
- Drasticky znižuje tlak na boky pri starých a nových obrábacích centrách CNC.

Výhoda:

- Bezpečné procesy vďaka ľahkému chodu aj pri zaťažení krútiacim momentom.
- Dlhšia životnosť závitníka a tvárniaceho závitníka.
- Výrazne menší vonkajší priemer ako doteraz dostupný.
- Výrazne viac vnútorného chladenia priamo pri nástroji ako v porovnaní s bežnými synchronnými vložkami (pre ER8).
- Dvakrát tak dobrá presnosť obvodovej hádzavosti pre najnižší tlak na boky.
- Tlmená zmena smeru otáčania pre menej zlomov nástrojov.

Rozsah balenia:

Vidlicový kľúč

Upozornenie:

Výrobky č. 338131 – 338135 sa používajú len s upínacími klieštinami CENTRO/P (č. 309365 – 309372). Čím je axiálna sila slabšia, tým je lepšia kvalita, menšie opotrebovanie, dlhšia

životnosť, bezpečnejší proces.

CP valčekový kľúč č. 309754 alebo CP valčekový kľúč na krútiaci moment č. 309756 je potrebné zakúpiť samostatne.

Technický opis

L ₃	83 mm
Ø D ₁	10 mm
Závitorezný rozsah	M0,5 - M3
Dĺžka výčnelku Rozmer A	109 mm
L ₂	55 mm
Ø D ₂	20 mm
L ₁	18 mm
Ø D ₃	26 mm
E	25 mm
upínač	HSK-A 63 krátky
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/338134-8>