



LED baterka Séria C, Typ: C7R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Trieda položky	04B

Popis

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1× Li-Ion akumulátora typu 18650 3,7 V, 1× systému Floating Charge, 1× pútka na ruku, 1× poukážky na tašku na opasok.

Upozornenie:

2 + 5 rokov záruka pri registrácii na www.ledlenser.com.

Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobcu

- **sedem rokov, pri zaregistrovaní online do 12 týždňov od dátumu nákupu**
- **dva roky, ak sa neuskutoční včasná on-line registrácia; pre správne fungovanie nabíjateľných batérií (akumulátorov), powercase a batteryboxu poskytujeme taktiež záručnú dobu dvoch rokov (bez predĺženia záručnej doby, bez registrácie), vypočítanú od dátumu nákupu.**

Technický opis

Celková dĺžka	166 mm
Hmotnosť	210 g
Svetelný rozsah	40 - 210 m
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Rapid Focus	áno

Technický list

Vymeniteľná batéria	áno
Napätie akumulátora	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	áno
Smart Light Technology (SLT)	áno
Trvanie osvetlenia	2 - 40 h
Svetelný tok	20 - 1000 lm
Rozsah balenia s puzdrom na opasok	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hodnota CRI	65
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok Úroveň 2	1000 lm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	18650
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Séria	Séria C
Farba puzdra	ČIERNA
Farba svetla	studená biela
Označenie výrobcu	C7R
Svetelný tok Úroveň 3	250 lm
Ø hlavy	37 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	2 h
Druh produktu	Vreckové svietidlo

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 081447 C7R