


**Stupňovitá čelusť pevná, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360574 125
GTIN	4069515011303
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

Kalené a brúsené stupňovité čeluste.

**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 360538; 360539; 360541..

**Materiál:**

Kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

**Vhodné pre:**

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

Dĺžka čelustí l	92 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
Dĺžka l <sub>1</sub>	43 mm
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Výška čelusti h	39,5 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm

## Technický list

pre typ

125

Druh produktu

Čeluste pre zverák