


**Stupňovitá čelust' pevná, Typ: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360574 160
GTIN	4069515011310
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Kalené a brúsené stupňovité čeluste.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 360538; 360539; 360541..

Materiál:

Kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

Vhodné pre:

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Výška čelusti h	49,8 mm
Dĺžka l ₁	54 mm
pre typ	160
Výška h ₁	25 mm
Šírka čelustí b	160,4 mm

Technický list

Délka čelistí I	104 mm
Druh produktu	Čelisti pre zverák