

**Stupňovitá čelust' mobilná, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360573 125
GTIN	4069515011280
Trieda položky	32P

Popis**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 360538; 360539; 360541..

Materiál:

Kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

Vhodné pre:

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	70 mm
Dĺžka l ₁	40 mm
pre typ	125
Šírka čelustí b	124,4 mm
Výška h ₁	20 mm
Výška čelusti h	39,5 mm

Technický list

vhodné pre farebný kód

HOLEX NC

Druh produktu

Čeluste pre zverák