

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260006 20/12 |
| GTIN | 4045197651662 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 20 mm |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm |
| Podložka | 269005 6 |
| Držiak ISO-kód | SCLCR/L 2020K12 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 20 |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. |
| Skrutka pre podložku | 269013 5 |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20 | 269028 20 |
| Podložka Typ 6 | 269005 6 |
| Skrutka pre podložku Typ 5 | 269013 5 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |