

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Súprava závitových vložiek, 100-dielna, 1,5×D, Typ / veľkosť závit: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082818 M4
GTIN	4250361212017
Trieda položky	04D

Popis**Prevedenie:**

Metrické závitové vložky z nehrdzavejúceho, pružne tvarovaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Vinutie za vinutím voľne prechádzajúce, čap unášača sa oddelí po inštalácii na zárez (vopred určený bod zlomu). Optimalizovaný dizajn s novou vkladacou oblasťou, ktorá umožňuje použitie ako nasadenie a zaskrutkovanie skrutky.

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil® plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s úzkymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé** skrutkové spoje najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Použitie:

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Upozornenie:

Samoosiace vložky a iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000ff.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC / UNF nie sú k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Druh závitu	M4
Obsah súpravy	100
Stúpanie závitov	0,7
Atribút Názov produktu	1,5×D
Hĺbka závitu max	1,5×D
Druh produktu	Závitová vložka

Príslušenstvo

Vstavané vreteno Typ / veľkosť závitu M4	082808 M4
--	-----------