

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	269005 6
Skrutka pre podložku	269013 5
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5

Podložka Typ 6

269005 6

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500