

 KOMET**Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 60° (metrický), Typ: B01****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240084 B01
GTIN	4047109016859
Trieda položky	24H

**Popis****Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

**Rezný materiál:**

**HSS/Co10** – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

**Upozornenie:**

**Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.**

**Technický opis**

Celková dĺžka	60 mm
Typ	B01
pre otvory od Ø	3 mm
Hĺbka vrtania	16 mm
pre stúpanie do	1 mm
Ø stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie