

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	10 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1010E06
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Celková dĺžka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22