

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1212F09
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500