

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260006 16/09 |
| GTIN | 4045197651624 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 17 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 |
| Podložka | 269005 1 |
| Skrutka pre podložku | 269013 2 |
| Funkčná šírka L ₄ | 20 mm |
| Držiak ISO-kód | SCLCR/L 1616H09 |
| Veľkosť stopky | 16 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22 | 269028 22 |
| Podložka Typ 1 | 269005 1 |
| Skrutka pre podložku Typ 2 | 269013 2 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2 | 269028 2 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |