



Skrutkovač pre skrutky Schlitz, s 3-zložkovou rukoväťou SwissGrip Evo, Šírka čepelí b: 3,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660042 3,5
GTIN	7610733296736
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Silná rukoväť SwissGrip Evo umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrymi alebo masťnými rukami. Práca bez únavy vďaka modifikovanému kruhovému tvaru. 3-zložkové zloženie High-tech zlepšuje chemickú a mechanickú odolnosť. Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu

Výhoda:

- Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
- Žiadny efekt cam-out.
- Rezanie dokonale vhodné pre normované a nenormované skrutkové drážky.
- Hladké, bezotrepové zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu na dlani.
- Konvexný, ergonomický tvar s neklzávym povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
- Ochrana proti odvaleniu.
- Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Technický opis

Hrúbka čepelí a	0,5 mm
Hrot čepelí	čierna
Dĺžka čepelí	90 mm

Technický list

Celková dĺžka	180 mm
Označenie čepelí	1
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Materiál rukoväti	elastomér
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač