

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 1
Funkčná šírka L ₄	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2020K09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 1	269005 1
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500