

KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 25,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236604 25,5 |
| GTIN | 4047109181861 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,35**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Odporúčanie:**Pri vŕtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.**Upozornenie:**

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vŕtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080308 24-... |
| Úžitková dĺžka L_1 | 130 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| ABS® Ø stopky D_s | 50 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 25,5 |

| | |
|---|----------------------------------|
| pre Ø palca | 1 palec |
| Dĺžka previsu L _A | 163 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D |
| Stopka | ABS |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediacie vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3 | 211750 1,3 |