

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 44,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236604 44,5
GTIN	4047109204676
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,35**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Odporúčanie:**Pri vrtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.**Upozornenie:**

- Použitie len za stabilných podmienok stroja.
- Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
- Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.
- Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
- Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	225 mm
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508 46-...
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	44,5

pre Ø palca	1 3/4 palec
Dĺžka previsu L _A	271 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600