

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616H12
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Podložka Typ 6	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500