

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W80: 10-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Trieda položky	24R

**Popis****Upozornenie:**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

**Technický opis**

Označenie	10-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 040204-01
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK6115
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	120	K
mokrý maximum	vhodný		