

**Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L₂ = 15 mm, Ø D_{min}: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240114 3
GTIN	4047109071025
Trieda položky	24S

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Technický opis

f	1,25 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	0,7 mm
pre otvory od Ø D _{min}	3 mm
a	2,7 mm
vhodné kliešte č. 240100	12/4; 16/4
Polomer R	0,1 mm
Ø stopky d	4 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Úžitková dĺžka	15 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/4

240100 12/4

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/4

240100 16/4