

 KOMET**Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 60° (metrický), Typ: B05L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Trieda položky	24H

**Popis****Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

**Rezný materiál:**

**HSS/Co10** – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

**Upozornenie:**

**Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.**

**Technický opis**

pre otvory od Ø	12 mm
pre stúpanie do	2 mm
Hĺbka vrtania	80 mm
Celková dĺžka	125 mm
Typ	B05L
Ø stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie