

 KOMET**Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, ľavá, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240115 6
GTIN	4047109071223
Trieda položky	24S

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

**Technický opis**

f	2,75 mm
Polomer R	0,2 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	6 mm
Ø stopky d	8 mm
maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	1,8 mm
vhodné kliešte č. 240100	12/8; 16/8
a	5,7 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	0,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Úžitková dĺžka	15 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15 mm

Druh produktu

Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/8

240100 16/8

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/8

240100 12/8