

 KOMET**Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, ľavá, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 240115 8      |
| GTIN             | 4047109071322 |
| Trieda položky   | 24S           |

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

**Technický opis**

|   |                        |
|---|------------------------|
| pre otvory od Ø D <sub>min</sub>        | 8 mm                   |
| f                                       | 3,75 mm                |
| maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub> | 2,5 mm                 |
| Ø stopky d                              | 8 mm                   |
| vhodné kliešte č. 240100                | 12/8; 16/8             |
| a                                       | 7,7 mm                 |
| Polomer R                               | 0,2 mm                 |
| maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub> | 0,6 mm                 |
| Vnútorné chladenie                      | áno                    |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,02 mm/ot,            |
| Úžitková dĺžka                          | 15 mm                  |
| Atribút Názov produktu                  | L <sub>2</sub> = 15 mm |

Druh produktu

Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty              | vhodný            | 180            | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 180            | N       |
| Hliník > 10 % si              | vhodný            | 160            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 90             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 50             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 50             | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný            | 30             | S       |
| GG(G)                         | vhodný            | 55             | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| suché                         | podmienene vhodný |                |         |

## Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/8

240100 12/8

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/8

240100 16/8