

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 4/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	3 mm
Držiak ISO-kód	E04G SCLCR/L03
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Odsadenie stredu $L_3$	2,5 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	10 mm
Celková dĺžka $L$	90 mm
Výška upínania $L_2$	3,8 mm
Uhol nastavenia $k$	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13	269028 13
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500