

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 0610/03mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	7 mm
Dĺžka hlavy L_1	24 mm
Odsadenie stredu L_3	2,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Veľkosť doštičiek	3 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Šírka hrdla L_4	6 mm
Držiak ISO-kód	AH0610H SCLCR/L03
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13	269028 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500