

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 6/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Odsadenie stredu L_3	3,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	10 mm
Veľkosť doštičiek	3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 19
Držiak ISO-kód	E06J SCLCR/L03
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L_2	5,8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 19

269028 19

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500