

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616H09
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	269005 1
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 1	269005 1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500