

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10 mm
Držiak ISO-kód	E08K SCLCR/L06
Dĺžka hlavy $L_1$	10 mm
Odsadenie stredu $L_3$	5 mm
Celková dĺžka $L$	125 mm
Výška upínania $L_2$	7,6 mm
Uhol nastavenia $k$	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500