

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 0608/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Třída položky	21T

**Technický opis**

Délka hlavy $L_1$	25 mm
Odsazení středu $L_3$	4 mm
Minimální průměr předvrtání $D_{min}$	8 mm
Držák ISO-kód	AH0608H SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Velikost doštiček	6 mm
Šírka hrdla $L_4$	6 mm
Celková délka $L$	100 mm
Výška upínání $L_2$	7 mm
Uhol nastavenia $k$	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500