

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0410/03mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Odsadenie stredu L ₃	2,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Držiak ISO-kód	AH0410H SCLCR/L03
Dĺžka hlavy L ₁	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5 mm
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Veľkosť doštičiek	3 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13	269028 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500