

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2020K09
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 1
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 1	269005 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500