

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	23 mm
Držiak ISO-kód	AH20R SCLCR/L09
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka výčnelku L_1	100 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500