

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2525M09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	269005 1
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 1	269005 1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500