

**Garant****Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0610/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Veľkosť doštičiek	3 mm
Držiak ISO-kód	AH0610H SCLCR/L03
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	2,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13	269028 13
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500